



COMARK

A Fluke Company



300B Digitales Thermometer

- Dünne Spitze, Reaktion in unter 6 Sekunden
- Vor Ort kalibrierbar
- Datenspeicher
- Bereich: -40 °C bis 150 °C / -40 °F bis 300 °F
- Genauigkeit: ± 1 °C, ± 2 °F
- Automatische Ausschaltung
- 1 Jahr eingeschränkte Garantie
- Anti-mikrobieller Schutz durch Biocote®

Drücken Sie zum Starten/Stoppen die Taste „ON/OFF“. Um die Skala zu ändern, schalten Sie das Thermometer aus, und halten Sie die Taste „ON/OFF“ gedrückt, bis sich die Skala auf der LCD-Anzeige ändert. Sobald die gewünschte Skala angezeigt wird, lassen Sie die Taste los.

Datenspeicher: Um einen angezeigten Messwert zu speichern, halten Sie die Taste „D-H“ gedrückt. „D-H“ wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt, während die Daten gespeichert werden. Drücken Sie die Taste „D-H“ erneut, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

Austausch der Batterie: Öffnen Sie das Gehäuse mit einer Münze. Ersetzen Sie die leere Batterie durch eine LR44-Batterie mit 1,5 V und schließen Sie das Gehäuse wieder.

Anweisungen zur Kalibrierung vor Ort finden Sie unter www.comarkusa.com/field-calibration.

Spezifikationen

Temperaturbereich:	-40 °C bis 150 °C / -40 °F bis 300 °F
Auflösung:	0,1 °C/°F
Genauigkeit:	± 1 °C ± 2 °F
Abtastzeit:	1,5 Sekunden
Batterie:	LR44, 1,5 V (Teilenr. AB13)

In China hergestellt

Comark Instruments

52 Hurricane Way
Norwich, Norfolk, NR6 6JB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 942 0712
Fax: +44 (0) 207 942 0714
Email: sales@comarkinstruments.com
www.comarkinstruments.com

Comark Instruments

P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077, USA
Tel: +1 (503) 643 5204
Toll Free: (800) 555 6658
Fax: +1 (503) 627 5311
Email: sales@comarkusa.com
www.comarkusa.com